

E10353




Câble avec prise femelle

ADOGF030MSS0002A03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E11486

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe de protection		III

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...90
Protection		IP 67

Données mécaniques

Matières	TPU
Matière du corps	TPU
Matière bague moletée	laiton, nickelé

Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------

E10353



Câble avec prise femelle

ADOGF030MSS0002A03

Raccordement électrique


Câble: 2 m, PUR / PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé



Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BN = brun
BK = noir
BU = bleu