


E10359



Câble avec prise femelle

AD0GB030PLS0010E03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques

Tension d'alimentation [V] < 250 AC

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -40...90

Protection IP 68

Données mécaniques

Dimensions [mm] 26 x 26 x 60

Matières TPU

Matière du corps TPU

Matière bague moletée PA 6 GV

Remarques

Quantité 1 pièces

Raccordement électrique

Câble: 10 m, PVC, orange, Ø 7,2 mm; 3 x 0,75 mm² (22 x Ø 0,2 mm)

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x 7/8", droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: PA 6 GV




E10359



Câble avec prise femelle

AD0GB030PLS0010E03

Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BN = brun
BU = bleu
GN/YE = vert / jaune