

# E10374




## Câble de connexion

VDOAH042MSS0002A04STAH040MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: EVC038

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



### Données électriques

Tension d'alimentation [V] 10...30 DC

### Sorties

Technologie PNP

### Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...90

Protection IP 67

### Données mécaniques

Matières TPU

Matière du corps TPU

Matière bague moletée laiton, nickelé

### Afficheurs / éléments de service

Indication	Indication de commutation	1 x LED, vert
	Disponibilité	1 x LED, jaune

### Remarques

Quantité 1 pièces

### Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, coudée; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé



# E10374




## Câble de connexion

VDOAH042MSS0002A04STAH040MSS

### Raccordement électrique

Câble: 2 m, PUR / PVC, orange; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

### Raccordement



### Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, coudée; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé

