




Câble de connexion

VDOAH042MSS0003A04STAH040MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
------------------------	-----	------------

Sorties

Technologie	PNP
-------------	-----

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Protection	IP 67
------------	-------

Données mécaniques

Matières	TPU
----------	-----

Matière du corps	TPU
------------------	-----

Matière bague moletée	laiton, nickelé
-----------------------	-----------------

Afficheurs / éléments de service


Indication	Indication de commutation	1 x LED, vert
	Disponibilité	1 x LED, jaune

Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, coudée; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé



E10375




Câble de connexion

VDOAH042MSS0003A04STAH040MSS

Raccordement électrique

Câble: 3 m, PUR / PVC, orange; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Raccordement



Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, coudée; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé

