


E11419



Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

VVDAA031MSS0002H03STGH030MSS



Application		
Système	Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés	
Sans silicone	oui	
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 24 AC/DC
Limiteur de surtension		oui; (VDR)
Courant de sortie total	[A]	3
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...80
Protection		IP 67
Données mécaniques		
Poids	[g]	138
Matières		PUR
Matière du corps		PUR
Matière bague moletée		laiton, nickelé
Afficheurs / éléments de service		
Indication	Indication de commutation	1 x LED, jaune
Accessoires		
Fourniture		vis étiquette



Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

VVDAA031MSS0002H03STGH030MSS


Remarques

Quantité

1 pièces

Raccordement électrique - connecteur


Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm



Raccordement électrique

Câble: 2 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Raccordement



Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x vanne type A DIN, coudée; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: laiton nickelé; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm

