

E11437



Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

VVSAC031MSS00,6H03STGH030MSS



Application

Système	Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés
Sans silicone	oui

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	< 24 AC/DC
Limiteur de surtension	oui; (VDR)
Courant de sortie total [A]	3

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...80
Protection	IP 67

Données mécaniques

Poids [g]	59
Matières	PUR
Matière du corps	PUR
Matière bague moletée	laiton, nickelé

Afficheurs / éléments de service

Indication	Indication de commutation	1 x LED, jaune
------------	---------------------------	----------------

Accessoires

Fourniture	vis
	étiquette

Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------



Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

VVSAC031MSS00,6H03STGH030MSS

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm



Raccordement électrique

Câble: 0,6 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Raccordement



Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x vanne type C standard industriel, coudée; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: laiton nickelé; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm

