


E11440



Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

VVSAC031MSS0005H03STGH030MSS



Application		
Système	Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés	
Sans silicone	oui	
Données électriques		
Tension d'alimentation [V]	< 24 AC/DC	
Limiteur de surtension	oui; (VDR)	
Courant de sortie total [A]	3	
Conditions d'utilisation		
Température ambiante [°C]	-25...80	
Protection	IP 67	
Données mécaniques		
Poids [g]	263,2	
Matières	PUR	
Matière du corps	PUR	
Matière bague moletée	laiton, nickelé	
Afficheurs / éléments de service		
Indication	Indication de commutation	1 x LED, jaune
Accessoires		
Fourniture	vis étiquette	
Remarques		
Quantité	1 pièces	

E11440



Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

VVSAC031MSS0005H03STGH030MSS

Raccordement électrique - connecteur


Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm



Raccordement électrique

Câble: 5 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Raccordement



Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x vanne type C standard industriel, coudée; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: laiton nickelé; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm

