

# E11466




## Câble de connexion

VDOGH040MSS00,3H04STAH040MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: EVC025

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Application	
Système	Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés
Sans silicone	oui
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	< 250 AC / < 300 DC
Courant de sortie total [A]	3
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-25...85
Protection	IP 68
Données mécaniques	
Matières	PUR
Matière du corps	PUR
Matière bague moletée	laiton, nickelé
Remarques	
Quantité	1 pièces

# E11466



## Câble de connexion

VDOGH040MSS00,3H04STAH040MSS

### Raccordement électrique - connecteur


Connecteur: 1 x M12, coudée; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm



### Raccordement électrique

Câble: 0,3 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

### Raccordement



### Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm

