

# E11470




## Câble de connexion

VDOGH040MSS0005H04STAH040MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: EVC029

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



### Application

Système	Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés
Sans silicone	oui

### Données électriques

Tension d'alimentation [V]	< 250 AC / < 300 DC
Courant de sortie total [A]	3

### Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...85
Protection	IP 68

### Données mécaniques

Matières	PUR
Matière du corps	PUR
Matière bague moletée	laiton, nickelé

### Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------

# E11470



## Câble de connexion

VDOGH040MSS0005H04STAH040MSS

### Raccordement électrique

Câble: 5 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )


### Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, coudée; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm



### Raccordement électrique

Raccordement



### Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm

