


## Câble de connexion

VDOAH043MSS00,3H04STAH040MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: EVC035

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



| Application                      |  |                |
|----------------------------------|--|----------------|
| Système                          | Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés |                |
| Sans silicone                    | oui  |                |
| Données électriques              |  |                |
| Tension d'alimentation [V]       | 10...30 DC                                   |                |
| Courant de sortie total [A]      | 3  |                |
| Sorties                          |  |                |
| Technologie                      | PNP  |                |
| Conditions d'utilisation         |  |                |
| Température ambiante [°C]        | -25...85                                     |                |
| Protection                       | IP 68  |                |
| Données mécaniques               |  |                |
| Matières                         | PUR  |                |
| Matière du corps                 | PUR  |                |
| Matière bague moletée            | laiton, nickelé                              |                |
| Afficheurs / éléments de service |  |                |
| Indication                       | Indication de commutation                    | 2 x LED, jaune |
|                                  | Disponibilité                                | 1 x LED, vert  |

# E11476



## Câble de connexion

VDOAH043MSS00,3H04STAH040MSS

### Remarques

Quantité  1 pièces

### Raccordement électrique - connecteur


Connecteur: 1 x M12, coudée; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm



### Raccordement électrique

Câble: 0,3 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm)

### Raccordement



### Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, coudée; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm

