




Câble de connexion

VDOAH050MSS00,6H05STGH050MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives





Application		
Système		Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés
Sans silicone		oui
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Courant de sortie total	[A]	3
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...85
Protection		IP 68
Données mécaniques		
Matières		PUR
Matière du corps		PUR
Matière bague moletée		laiton, nickelé
Remarques		
Quantité		1 pièces

**Câble de connexion**

VDOAH050MSS00,6H05STGH050MSS

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm

**Raccordement électrique**Câble: 0,6 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 5 mm; 5 x 0,34 mm² (32 x Ø 0,1 mm)**Raccordement****Raccordement électrique - Prise**

Connecteur: 1 x M12, coudée; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm

