




Câble avec prise femelle

ADOGF030MSS0002H03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: EVC141
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Application	
Système	Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés
Sans silicone	oui
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe de protection	III
Courant de sortie total [A]	3
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-25...85
Protection	IP 68
Données mécaniques	
Dimensions [mm]	10 x 10 x 31
Matières	PUR
Matière du corps	PUR
Matière bague moletée	laiton, nickelé
Remarques	
Quantité	1 pièces

E11486



Câble avec prise femelle

ADOGF030MSS0002H03


Raccordement électrique

Câble: 2 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)


Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,6...0,7 Nm

Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,6...0,7 Nm



Raccordement



BK =

BN =

BU =

Couleurs des fils conducteurs :

noir

brun

bleu