

# E11496



## Câble avec prise femelle

ADOGF030VAS0010E03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: EVT124

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Application	
Système	Sans silicone; contacts dorés
Sans silicone	oui
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe de protection	III
Courant de sortie total [A]	3
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-25...85
Protection	IP 68
Données mécaniques	
Dimensions [mm]	10 x 10 x 31
Matières	PVC
Matière du corps	PVC
Matière bague moletée	inox (1.4404 / 316L)
Remarques	
Quantité	1 pièces

# E11496



## Câble avec prise femelle

ADOGF030VAS0010E03

### Raccordement électrique

Câble: 10 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x 0,1 mm )


### Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Corps: PVC; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,6...0,7 Nm

Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Corps: PVC; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,6...0,7 Nm



### Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK = noir  
BN = brun  
BU = bleu