

E11500



Câble avec prise femelle

ADOAF030VAS0025E03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application	
Système	Sans silicone; contacts dorés
Sans silicone	oui
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe de protection	III
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-25...85
Protection	IP 68
Données mécaniques	
Matières	PVC
Matière du corps	PVC
Matière bague moletée	inox (1.4404 / 316L)
Remarques	
Quantité	1 pièces

E11500



Câble avec prise femelle

ADOAF030VAS0025E03

Raccordement électrique


Câble: 25 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x 0,1 mm)

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M8, coudée; codage: A; Corps: PVC; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,6...0,7 Nm



Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu