



Câble avec prise femelle

ADOAF032VAS0010E03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application

Système	Sans silicone; contacts dorés
Sans silicone	oui

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	10...30 DC
Classe de protection	III

Sorties

Technologie	PNP
-------------	-----

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...85
Protection	IP 68

Données mécaniques

Poids [g]	312
Dimensions [mm]	18 x 10 x 28
Matières	PVC
Matière du corps	PVC
Matière bague moletée	inox (1.4404 / 316L)

Afficheurs / éléments de service

Indication	Indication de commutation	1 x LED, jaune
	Disponibilité	1 x LED, vert

Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------

E11502



Câble avec prise femelle


ADOAF032VAS0010E03

Raccordement électrique

Câble: 10 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x 0,1 mm)

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M8, coudée; codage: A; Corps: PVC; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,6...0,7 Nm



Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu