

E11503



Câble avec prise femelle

ADOAF032VAS0025E03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application		
Système	Sans silicone; contacts dorés	
Sans silicone	oui	
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
Classe de protection	III	
Sorties		
Technologie	PNP	
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...85
Protection	IP 68	
Données mécaniques		
Dimensions	[mm]	18 x 10 x 28
Matières	PVC	
Matière du corps	PVC	
Matière bague moletée	inox (1.4404 / 316L)	
Afficheurs / éléments de service		
Indication	Indication de commutation	1 x LED, jaune
	Disponibilité	1 x LED, vert
Remarques		
Quantité	1 pièces	

E11503



Câble avec prise femelle

ADOAF032VAS0025E03

Raccordement électrique

Câble: 25 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x 0,1 mm)

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M8, coudée; codage: A; Corps: PVC; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,6...0,7 Nm



Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu