
E11509

Prise à câbler

SDOAH040MSSFKPG

Article arrêté

Article de remplacement: EVC811
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Application		
Système		Sans silicone; contacts dorés
Sans silicone		oui
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 45 AC / < 70 DC
Courant de sortie total	[A]	4; (...40 °C)
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...85
Protection		IP 68
Données mécaniques		
Poids	[g]	28,3
Matières		PA
Matière du corps		PA
Matière bague moletée		laiton, nickelé
Remarques		
Quantité		1 pièces

E11509

Prise à câbler

SDOAH040MSSFKPG

Raccordement électrique

Bornes à vis: ...0,75 mm²; Gaine de câble: Ø 4...6 mm

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, coudée; codage: A; Corps: PA; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: dorées



Raccordement

