


E11510



Prise à câbler

SDOAH042MSSFKPG



Application		
Système	Sans silicone; contacts dorés	
Sans silicone	oui	
Données électriques		
Tension d'alimentation [V]	10...30 DC	
Courant de sortie total [A]	4; (...40 °C)	
Sorties		
Technologie	PNP	
Conditions d'utilisation		
Température ambiante [°C]	-25...85	
Protection	IP 68	
Données mécaniques		
Poids [g]	28,6	
Dimensions [mm]	30 x 18 x 35	
Matières	PA	
Matière du corps	PA	
Matière bague moletée	laiton, nickelé	
Afficheurs / éléments de service		
Indication	Indication de commutation	1 x LED, jaune
	Disponibilité	1 x LED, vert
Remarques		
Quantité	1 pièces	

E11510



Prise à câbler

SDOAH042MSSFKPG

Raccordement électrique

Bornes à vis: ...0,75 mm²; Gaine de câble: Ø 4...6 mm

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, coudée; codage: A; Corps: PA; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: dorées



Raccordement

