

# E11512




## Prise à câbler

SDOAH050MSSFKPG

Article arrêté

Article de remplacement: EVC815

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



### Application

Système	Sans silicone; contacts dorés
Sans silicone	oui

### Données électriques

Tension d'alimentation [V]	< 45 AC / < 70 DC
Courant de sortie total [A]	4; (...40 °C)

### Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...85
Protection	IP 68

### Données mécaniques

Poids [g]	29,1
Dimensions [mm]	35 x 20 x 30
Matières	PA
Matière du corps	PA
Matière bague moletée	laiton, nickelé

### Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------

# E11512



## Prise à câbler

SDOAH050MSSFKPG

### Raccordement électrique

Bornes à vis: ...0,75 mm<sup>2</sup>; Gaine de câble: Ø 4...6 mm

### Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, coudée; codage: A; Corps: PA; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: dorées



### Raccordement

