


# E11535



## Prise à câbler

SDOAH030MSSFKPG

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



### Données électriques

Tension d'alimentation [V] < 250 AC

### Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -40...85

Protection IP 67

### Données mécaniques

Poids [g] 25

Dimensions [mm] 35 x 20 x 30

Matières PBT

Matière du corps PBT

Matière bague moletée PA

### Remarques

Quantité 1 pièces

# E11535



## Prise à câbler

SDOAH030MSSFKPG

### Raccordement électrique

Bornes à vis: ...0,75 mm<sup>2</sup>; Gaine de câble: Ø 6...8 mm

### Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, coudée; codage: C; Corps: PBT; Verrouillage: PA



### Raccordement

