


# E11553



## Prise à câbler

SDOGF040MSSFPKG



### Application

Système contacts dorés

### Données électriques

Tension d'alimentation [V]	< 45 AC / < 70 DC
Classe de protection	III
Courant de sortie total [A]	4

### Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...90
Protection	IP 68

### Données mécaniques

Poids [g]	17,1
Matières	PA
Matière du corps	PA
Matière bague moletée	laiton, nickelé

### Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------

# E11553



## Prise à câbler

SDOGF040MSSFPKG

### Raccordement électrique

technique de clipsage et vissage: 0,14...0,38 mm<sup>2</sup>; Isolation des fils: PVC / TPE; (Ø 1,0...1,6 mm); Gaine de câble: Ø 3...5 mm

### Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Corps: PA; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: dorées



### Raccordement

