


E11569



Répartiteur en Y

Safety splitter box



Application

Version T de câblage pour le raccordement en pseudo-série de détecteurs de sécurité

Données électriques

| | |
|--|-------------------|
| Tension d'alimentation [V] | < 30 AC / < 36 DC |
| Courant de sortie par module / emplacement [A] | 4 |
| Courant de sortie total [A] | 4 |

Conditions d'utilisation

| | |
|---------------------------|----------|
| Température ambiante [°C] | -25...90 |
| Protection | IP 68 |

Données mécaniques

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Poids [g] | 31,4 |
| Matières | PUR |
| Matière du corps | PUR |
| Matière bague moletée | laiton, nickelé |

Remarques

| | |
|----------|----------|
| Quantité | 1 pièces |
|----------|----------|

E11569




Répartiteur en Y

Safety splitter box

Raccordement électrique

Raccordement



Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé

Connecteur: 1 x M12; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé