




Câble avec prise mâle

ASTGH040VAS0005E04

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application	
Système	Sans silicone; contacts dorés
Sans silicone	oui
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	< 250 AC / < 300 DC
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-25...100
Protection	IP 68; IP 69K
Données mécaniques	
Dimensions [mm]	15 x 15 x 41,5
Matières	PVC
Matière du corps	PVC
Matière bague moletée	inox (1.4404 / 316L)
Remarques	
Quantité	1 pièces

E11586



Câble avec prise mâle

ASTGH040VAS0005E04

Raccordement électrique

Câble: 5 m, PVC, orange, Ø 5,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PVC; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm



Raccordement

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
WH =	blanc