


E11601



Embase femelle

EDOGH080MSS00,5E08 (PG9)



1 Joint torique



Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...90
Protection		IP 67
Données mécaniques		
Poids	[g]	33
Filetage		PG 9
Matières		laiton nickelé
Matière du corps		laiton, nickelé
Remarques		
Quantité		1 pièces

E11601



Embase femelle


EDOGH080MSS00,5E08 (PG9)

Raccordement électrique

Câble: 0,5 m, PVC; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: laiton, nickelé



Raccordement

1	WH
2	BN
3	GN
4	YE
5	GY
6	PK
7	BU
8	RD

Couleurs selon DIN 47100

Couleurs des fils conducteurs :

BN =	brun
BU =	bleu
GN =	vert
GY =	gris
PK =	rose
RD =	rouge
WH =	blanc
YE =	jaune