


E11627



Répartiteur passif en T

T SPLITTER M12/2XUS



Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Courant de sortie par module / emplacement	[A]	3
Courant de sortie total	[A]	3

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...90
Protection		IP 68

Données mécaniques

Poids	[g]	39,7
Matières		PUR
Matière du corps		PUR
Matière bague moletée		laiton, nickelé

Accessoires

Fourniture	Capuchons protecteurs: 1
------------	--------------------------

Remarques


Quantité	1 pièces
----------	----------

Répartiteur passif en T

T SPLITTER M12/2XUS

Raccordement électrique

Raccordement



Connecteur: 1 x M12; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé