


E11641



Câble de connexion

VDOGH050VAS00,6E05STGH050VAS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application

Système	Sans silicone; contacts dorés
Sans silicone	oui

Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Courant de sortie total	[A]	4

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...100
Protection		IP 68; IP 69K

Données mécaniques

Matières	PVC
Matière du corps	PVC
Matière bague moletée	inox (1.4404 / 316L)

Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------

E11641




Câble de connexion

VDOGH050VAS00,6E05STGH050VAS

Raccordement électrique - connecteur


Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PVC; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm



Raccordement électrique

Câble: 0,6 m, PVC, orange, Ø 5,3 mm; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Raccordement



Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PVC; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm

