E11655

Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

AVSAC031PLS0005H03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application		
Système		Sans silicone; Sans halogène
Sans silicone		oui
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 24 AC/DC
Limiteur de surtension		oui; (VDR)
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-20...80
Protection		IP 67
Données mécaniques		
Dimensions	[mm]	21,5 x 18 x 32
Matières		PP; FKM
Matière du corps		PP / FPM
Matière bague moletée		laiton, nickelé
Remarques		
Quantité		1 pièces

E11655

Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

AVSAC031PLS0005H03

Raccordement électrique

Câble: 5 m, PUR, Sans halogène, Ø 6,6 mm; 3 x 0,5 mm² / AWG 20

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x vanne type C standard industriel, coudée; Corps: PP / FPM; Verrouillage: laiton, nickelé

Raccordement



	Couleurs des fils conducteurs :
BN =	brun
BU =	bleu
GN/YE =	vert / jaune