


E11656



Câble avec prise femelle

ADOAA030MSS0005H03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application

Système Sans halogène

Données électriques

Tension d'alimentation [V] < 250 AC / < 300 DC

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...90

Protection IP 67

Données mécaniques

Matières TPU

Matière du corps TPU

Matière bague moletée laiton, nickelé

Remarques

Quantité 1 pièces

E11656



Câble avec prise femelle

AD0AA030MSS0005H03

Raccordement électrique


Câble: 5 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 4,6 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x 1/2", coudée; codage: C; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé



Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BN =	brun
BU =	bleu
GN =	vert
YE =	jaune