




Prise à câbler

SDOAH042MSSFKPG

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application		
Système	Sans silicone; contacts dorés	
Sans silicone	oui	
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
Courant de sortie total	[A]	4; (...40 °C)
Sorties		
Technologie	PNP	
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...100
Protection	IP 68	
Données mécaniques		
Dimensions	[mm]	30 x 18 x 35
Matières	PA	
Matière du corps	PA	
Matière bague moletée	laiton, nickelé	
Afficheurs / éléments de service		
Indication	Indication de commutation	1 x LED, jaune
	Disponibilité	1 x LED, vert
Remarques		
Quantité	1 pièces	

E11659



Prise à câbler

SDOAH042MSSFKPG

Raccordement électrique

Bornes de raccordement: ...0,75 mm²; Gaine de câble: Ø 6...8 mm

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, coudée; codage: A; Corps: PA; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: dorées



Raccordement

