

# E11664




## Câble en Y

YDOAH040MSS0,25H04STGH040MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: EVC503

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



- 3-1 câble entrée gris
- 3-2 câble octavis noir

### Application

Système Sans halogène

### Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
Courant de sortie total	[A]	4

### Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...90
Protection		IP 68

### Données mécaniques

Poids	[g]	65
Matières		TPU
Matière du corps		TPU
Matière bague moletée		laiton, nickelé
Nombre d'emplacements répartiteur		2

### Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------

# E11664



## Câble en Y

YDOAH040MSS0,25H04STGH040MSS

### Raccordement électrique

Câble: 0,25 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 5 mm; 5 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )


### Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 2 x M12, coudée; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé



### Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé



### Raccordement

