


# E11697



## Câble avec prise femelle

ADOAO140MSS0005B11



CE

Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 30 DC
Courant de sortie total	[A]	3
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...90
Protection		IP 67
Données mécaniques		
Poids	[g]	421,5
Dimensions	[mm]	45 x 20 x 49
Matières		PUR
Matière du corps		PUR
Matière bague moletée		laiton, nickelé
Remarques		
Quantité		1 pièces

# E11697



## Câble avec prise femelle


ADAOA140MSS0005B11

### Raccordement électrique

Câble: 5 m, PUR, noir, Ø 7,5 mm; 2 x 0,34 mm<sup>2</sup> (14 x Ø 0,15 mm) + 10 x 0,25 mm<sup>2</sup> (7 x Ø 0,2 mm)

### Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M16, coudée; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé



### Raccordement

A	BN
C	GY/PK
E	BK
G	PK
J	GN
L	BU
N	RD/BU
O	VT
P	WH
R	RD
S	GY
T	YE

M: non utilisé

U: non utilisé

Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
GN =	vert
GY =	gris
PK =	rose
VT =	violet
WH =	blanc
YE =	jaune
RD =	rouge