


E11698



Câble avec prise mâle

ASTGF030MSS0,28H03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application

Système	Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés
Sans silicone	oui

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe de protection	III
Courant de sortie total [A]	3

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...85
Protection	IP 68

Données mécaniques

Matières	PUR
Matière bague moletée	laiton, nickelé / laiton, nickelé

Remarques

Remarques	Câble : 60 mm dénudé et 3 mm dénudé puis étamé
Quantité	1 pièces

Raccordement électrique

Câble: 0,28 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M8, droit; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: dorées
Connecteur: 1 x M8, droit; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: dorées

E11698




Câble avec prise mâle

ASTGF030MSS0,28H03



Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK = noir
BN = brun
BU = bleu

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives