


E11707



Câble de connexion

VDOGG040--S0002A04STGH040MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application		
Système		Sans silicone; contacts dorés
Sans silicone		oui
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe de protection		III
Courant de sortie total	[A]	3
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...85
Protection		IP 67
Données mécaniques		
Matières		PUR
Matière du corps		PUR
Matière bague moletée		laiton, nickelé
Remarques		
Quantité		1 pièces



Câble de connexion

VDOGG040--S0002A04STGH040MSS

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm



Raccordement électrique

Câble: 2 m, PUR / PVC, noir, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Raccordement



Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,6...0,7 Nm

