

# E11716





## Connecteur à câbler

SSTGH050VASFPKG

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E11859

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



### Application

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Système       | Sans silicone; contacts dorés |
| Sans silicone | oui                           |

### Données électriques

|                         |     |               |
|-------------------------|-----|---------------|
| Tension d'alimentation  | [V] | < 125 AC/DC   |
| Courant de sortie total | [A] | 4; (...40 °C) |

### Conditions d'utilisation

|                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| Température ambiante | [°C] | -40...85 |
| Protection           |      | IP 67    |

### Données mécaniques

|                       |      |                     |
|-----------------------|------|---------------------|
| Dimensions            | [mm] | 20 x 20 x 52        |
| Matières              |      | PA                  |
| Matière du corps      |      | PA                  |
| Matière bague moletée |      | inox 1.4571 (316Ti) |

### Remarques

|          |  |          |
|----------|--|----------|
| Quantité |  | 1 pièces |
|----------|--|----------|

# E11716



## Connecteur à câbler

SSTGH050VASFPKG

### Raccordement électrique

Bornes de raccordement: ...0,75 mm<sup>2</sup>; Gaine de câble: Ø 6...8 mm

### Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PA; Verrouillage: inox 1.4571 (316Ti); Contacts: dorées



### Raccordement

