


Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: EBC013

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !

**Application**

Système	Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés
Sans silicone	oui

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe de protection	II
Courant de sortie par module / emplacement [A]	4
Courant de sortie total [A]	12

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-15...80
Protection	IP 67

Données mécaniques

Dimensions [mm]	18 x 54 x 82
Matières	TPU
Matière du corps	TPU

E11717



Répartiteur

ZDO4H050MSS0005H07

Nombre d'emplacements répartiteur	4
Type connecteur	M12

Remarques


Quantité	1 pièces
----------	----------

Raccordement électrique

Câble: 5 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 8,4 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 0,75 mm² (95 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - emplacement

Connecteur: 4 x M12; codage: A; Corps: TPU; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,5 Nm



Raccordement

<u>BN</u>	<u>1 (1...4)</u>	<u>C</u>
<u>BU</u>	<u>3 (1...4)</u>	<u>C</u>
<u>GN/YE</u>	<u>5 (1...4)</u>	<u>C</u>
<u>WH</u>	<u>4 (1)</u>	<u>C</u>
<u>GN</u>	<u>4 (2)</u>	<u>C</u>
<u>YE</u>	<u>4 (3)</u>	<u>C</u>
<u>GY</u>	<u>4 (4)</u>	<u>C</u>

	Couleurs des fils conducteurs :
BN =	brun
BU =	bleu
GN =	vert
GY =	gris
WH =	blanc
YE =	jaune