

# E11723




## Répartiteur

ZDO8H050MSS0005H07

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: EBC021

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



### Application

Système	Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés
Sans silicone	oui

### Données électriques

Tension d'alimentation [V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe de protection	II
Courant de sortie par module / emplacement [A]	4
Courant de sortie total [A]	12

### Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-15...80
Protection	IP 67

# E11723



## Répartiteur


ZDO8H050MSS0005H07

Données mécaniques	
Matières	TPU
Matière du corps	TPU
Nombre d'emplacements répartiteur	8
Type connecteur	M12

Remarques	
Quantité	1 pièces

Raccordement électrique	
Câble: 5 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 9 mm; 8 x 0,34 mm <sup>2</sup> (43 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 0,75 mm <sup>2</sup> (95 x Ø 0,1 mm )	

Raccordement électrique - emplacement	
Connecteur: 8 x M12; codage: A; Corps: TPU; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,5 Nm	





## Répartiteur

ZDO8H050MSS0005H07

### Raccordement

<u>BN</u>	<u>1 (1...8)</u>
<u>BU</u>	<u>3 (1...8)</u>
<u>GN/YE</u>	<u>5 (1...8)</u>
<u>WH</u>	<u>4 (1)</u>
<u>GN</u>	<u>4 (2)</u>
<u>YE</u>	<u>4 (3)</u>
<u>GY</u>	<u>4 (4)</u>
<u>PK</u>	<u>4 (5)</u>
<u>RD</u>	<u>4 (6)</u>
<u>BK</u>	<u>4 (7)</u>
<u>VT</u>	<u>4 (8)</u>

Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
GN =	vert
GY =	gris
PK =	rose
RD =	rouge
VT =	violet
WH =	blanc
YE =	jaune