

Article de remplacement: EBC009

[illegible]

Système	Sans silicone; contacts dorés
Sans silicone	oui

Tension d'alimentation	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe de protection		II
Courant de sortie par module / emplacement	[A]	4
Courant de sortie total	[A]	12

Température ambiante	[°C]	-15...80
Protection		IP 67



Répartiteur

ZDO8H050MSS0000-00STAK120MSS

Données mécaniques		
Dimensions	[mm]	28 x 60 x 152
Matières		TPU
Matière du corps		TPU
Nombre d'emplacements répartiteur		8
Type connecteur		M12


Remarques	
Quantité	1 pièces

Raccordement électrique - Raccordement

Connecteur: 1 x M23; Corps: TPU; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,5 Nm



Raccordement



E11725



Répartiteur

ZDO8H050MSS0000-00STAK120MSS

Raccordement électrique - emplacement

Connecteur: 8 x M12; codage: A; Corps: TPU; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,5 Nm

