

E11726




Répartiteur

ZDO4H050MSS0005H11

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: EBC014

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Application

Système Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés

Sans silicone oui

Données électriques

Tension d'alimentation [V] < 60 AC / < 75 DC

Classe de protection II

Courant de sortie par module / emplacement [A] 4

Courant de sortie total [A] 12

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -15...80

Protection IP 67



Répartiteur


ZDO4H050MSS0005H11

Données mécaniques	
Matières	TPU
Matière du corps	TPU
Nombre d'emplacements répartiteur	4
Type connecteur	M12

Remarques	
Quantité	1 pièces

Raccordement électrique	
Câble: 5 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 9,3 mm; 8 x 0,5 mm ² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm ² (127 x Ø 0,1 mm)	

Raccordement électrique - emplacement	
Connecteur: 4 x M12; codage: A; Corps: TPU; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,5 Nm	



Raccordement

<u>BN</u>	1 (1...4)	C
<u>BU</u>	3 (1...4)	C
<u>GN/YE</u>	5 (1...4)	C
<u>GY/PK</u>	2 (1)	C
<u>RD/BU</u>	2 (2)	C
<u>WH/GN</u>	2 (3)	C
<u>BN/GN</u>	2 (4)	C
<u>WH</u>	4 (1)	C
<u>GN</u>	4 (2)	C
<u>YE</u>	4 (3)	C
<u>GY</u>	4 (4)	C

Couleurs des fils conducteurs :

BN =	brun
BU =	bleu
GN =	vert
GY =	gris
PK =	rose
RD =	rouge
WH =	blanc
YE =	jaune