




Répartiteur

ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: EBC003
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Application		
Système		Sans silicone; contacts dorés
Sans silicone		oui
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe de protection		II
Courant de sortie par module / emplacement	[A]	4
Courant de sortie total	[A]	10
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-15...80
Protection		IP 67



Répartiteur


ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS

Données mécaniques		
Dimensions	[mm]	28 x 60 x 118
Matières		TPU
Matière du corps		TPU
Nombre d'emplacements répartiteur		4
Type connecteur		M12

Remarques	
Quantité	1 pièces

Raccordement électrique - Raccordement

Connecteur: 1 x M23; Corps: TPU; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,5 Nm



Raccordement

+	19	1 (1...4)
-	6	3 (1...4)
⏏	12	5 (1...4)
	15	4 (1)
	7	2 (1)
	5	4 (2)
	4	2 (2)
	16	4 (3)
	8	2 (3)
	3	4 (4)
	14	2 (4)

E11728



Répartiteur

ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS

Raccordement électrique - emplacement

Connecteur: 4 x M12; codage: A; Corps: TPU; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,5 Nm

