


Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: EBC018

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !

**Application**

Système	Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés
Sans silicone	oui

**Données électriques**

Tension d'alimentation	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe de protection		II
Courant de sortie par module / emplacement	[A]	4
Courant de sortie total	[A]	12

**Conditions d'utilisation**

Température ambiante	[°C]	-15...80
Protection		IP 67

# E11729



## Répartiteur

ZDO6H050MSS0005H11

### Données mécaniques

Matières	TPU
Matière du corps	TPU
Nombre d'emplacements répartiteur	6
Type connecteur	M12

### Remarques


Quantité	1 pièces
----------	----------

### Raccordement électrique

Câble: 5 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 10,4 mm; 12 x 0,5 mm<sup>2</sup> (63 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm<sup>2</sup> (127 x Ø 0,1 mm )

### Raccordement électrique - emplacement

Connecteur: 6 x M12; codage: A; Corps: TPU; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,5 Nm





## Répartiteur

ZDO6H050MSS0005H11

### Raccordement

<u>BN</u>	1 (1...6)
<u>BU</u>	3 (1...6)
<u>GN/YE</u>	5 (1...6)
<u>GY/PK</u>	2 (1)
<u>RD/BU</u>	2 (2)
<u>WH/GN</u>	2 (3)
<u>BN/GN</u>	2 (4)
<u>WH/YE</u>	2 (5)
<u>YE/BN</u>	2 (6)
<u>WH</u>	4 (1)
<u>GN</u>	4 (2)
<u>YE</u>	4 (3)
<u>GY</u>	4 (4)
<u>PK</u>	4 (5)
<u>RD</u>	4 (6)

#### Couleurs des fils conducteurs :

BN =	brun
BU =	bleu
GN =	vert
GY =	gris
PK =	rose
RD =	rouge
WH =	blanc
YE =	jaune