


E11737



Câble avec prise femelle

ADOGK120MSS0010H12



Application		
Système		Sans halogène
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 63 AC/DC
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...80
Protection		IP 67
Données mécaniques		
Poids	[g]	1388,5
Dimensions	[mm]	26 x 26 x 85
Matières		PUR noir
Matière du corps		PUR
Matière bague moletée		laiton, nickelé
Couple de serrage	[Nm]	2
Remarques		
Quantité		1 pièces

E11737



Câble avec prise femelle


ADOGK120MSS0010H12

Raccordement électrique


Câble: 10 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 9,3 mm; 8 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M23, droit; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé



Raccordement



	Couleurs des fils conducteurs :
BN =	brun
BU =	bleu
GN =	vert
GY =	gris
PK =	rose
RD =	rouge
WH =	blanc
YE =	jaune