


E11738



Câble avec prise femelle

ADOGK120MSS0015H12



Application		
Système		Sans halogène
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 63 AC/DC
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...80
Protection		IP 67
Données mécaniques		
Poids	[g]	2027
Dimensions	[mm]	26 x 26 x 85
Matières		PUR noir
Matière du corps		PUR
Matière bague moletée		laiton, nickelé
Couple de serrage	[Nm]	2
Remarques		
Quantité		1 pièces



Câble avec prise femelle

ADOGK120MSS0015H12

Raccordement électrique


Câble: 15 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 9,3 mm; 8 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M23, droit; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé



Raccordement



- Couleurs des fils conducteurs :
- BN = brun
 - BU = bleu
 - GN = vert
 - GY = gris
 - PK = rose
 - RD = rouge
 - WH = blanc
 - YE = jaune