


# E11740



## Câble avec prise femelle

ADOAK120MSS0010H12



Application	
Système	Sans halogène
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	< 63 AC/DC
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-25...80
Protection	IP 67
Données mécaniques	
Poids [g]	1390
Dimensions [mm]	51 x 26 x 70
Matières	PUR noir
Matière du corps	PUR
Matière bague moletée	laiton, nickelé
Couple de serrage [Nm]	2
Remarques	
Quantité	1 pièces

# E11740



## Câble avec prise femelle


ADOAK120MSS0010H12

### Raccordement électrique


Câble: 10 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 9,3 mm; 8 x 0,5 mm<sup>2</sup> (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm<sup>2</sup> (127 x Ø 0,1 mm)

### Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M23, coudée; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé



### Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BN =	brun
BU =	bleu
GN =	vert
GY =	gris
PK =	rose
RD =	rouge
WH =	blanc
YE =	jaune