E11760

Câble en Y

YDOAH040MSS0001H04STGH050MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: EVC434

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Application		
Système		Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés
Sans silicone		oui
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...90
Protection		IP 68
Données mécaniques		
Poids	[g]	0,111
Matière du corps		TPU
Matière bague moletée		laiton, nickelé
Matière des joints		FKM
Nombre d'emplacements répartiteur		2
Remarques		
Quantité		1 pièces

E11760

Câble en Y

YDOAH040MSS0001H04STGH050MSS

Raccordement électrique

Câble: 1 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 2 x M12, coudée; codage: A; Corps: TPU, noir transparent; Verrouillage: laiton, nickelé; joint d'étanchéité: FKM; Contacts: dorées



Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU, noir; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: dorées



Raccordement