

E11762




Câble en Y

YDOGH040MSS0001H04STGH050MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: EVC431

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Application

Système	Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés
Sans silicone	oui

Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	< 250 AC / < 300 DC
------------------------	-----	---------------------

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...90
Protection		IP 68

Données mécaniques

Poids	[g]	111,5
Matière du corps		TPU
Matière bague moletée		laiton, nickelé
Matière des joints		plastique
Nombre d'emplacements répartiteur		2

Remarques

Quantité		1 pièces
----------	--	----------



Câble en Y


YDOGH040MSS0001H04STGH050MSS

Raccordement électrique

Câble: 1 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 2 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU, noir transparent; Verrouillage: laiton, nickelé; joint d'étanchéité: plastique; Contacts: dorées



Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU, noir; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: dorées



Raccordement

