

# E11794




## Câble de connexion

VDOGH050VAS0010E05STGH050VAS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: EVT063

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



### Application

Système	Sans silicone; contacts dorés
Sans silicone	oui

### Données électriques

Tension d'alimentation [V]	< 30 AC / < 36 DC
Courant de sortie total [A]	4

### Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...100
Protection	IP 68; IP 69K

### Données mécaniques

Matières	PVC
Matière du corps	PVC
Matière bague moletée	inox (1.4404 / 316L)

### Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------

# E11794



## Câble de connexion


VDOGH050VAS0010E05STGH050VAS

### Raccordement électrique

Câble: 10 m, PVC, orange, Ø 5,3 mm; 5 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )


### Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PVC; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm



### Raccordement électrique

Raccordement



### Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PVC; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm

