


# E11806



## Câble avec prise femelle

ADOAH080MSS0010C08

Pour les prises à 8 pôles les couleurs des fils conducteurs ne sont pas standardisées.  
Veuillez noter le branchement du détecteur et des prises (voir fiche technique).



| Application              |                                              |                   |
|--------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| Système                  | Sans silicone; contacts dorés; câble blindée |                   |
| Sans silicone            | oui                                          |                   |
| Données électriques      |                                              |                   |
| Tension d'alimentation   | [V]                                          | < 30 AC / < 36 DC |
| Classe de protection     | III                                          |                   |
| Conditions d'utilisation |                                              |                   |
| Température ambiante     | [°C]                                         | -25...80          |
| Protection               | IP 67                                        |                   |
| Données mécaniques       |                                              |                   |
| Poids                    | [g]                                          | 682,5             |
| Dimensions               | [mm]                                         | 28 x 15 x 38      |
| Matières                 | PUR                                          |                   |
| Matière du corps         | PUR                                          |                   |
| Matière bague moletée    | laiton, nickelé                              |                   |
| Remarques                |                                              |                   |
| Quantité                 | 1 pièces                                     |                   |



## Câble avec prise femelle

ADOAH080MSS0010C08

### Raccordement électrique

Câble: 10 m, PUR, noir, Ø 6,2 mm, blindé; 8 x 0,25 mm<sup>2</sup>

### Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, coudée; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm; Prolongateur blindé: blindage raccordé



### Raccordement



Couleurs selon DIN EN 60947-5-2

Couleurs des fils conducteurs :

|          |          |
|----------|----------|
| BK =     | noir     |
| BN =     | brun     |
| BU =     | bleu     |
| GY =     | gris     |
| PK =     | rose     |
| OG =     | orange   |
| VT =     | violet   |
| WH =     | blanc    |
| screen = | blindage |