




Câble avec prise femelle

ADOAH050MSN0025A05

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application		
Application		zone 1 Ex
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...90
Protection		IP 67
Classification de sécurité		
Capacité propre max.	[nF]	1,9
Inductance propre max.	[µH]	14,75
Données mécaniques		
Dimensions	[mm]	27 x 15 x 39
Matières		TPU
Matière du corps		TPU
Matière bague moletée		laiton, nickelé
Remarques		
Remarques	Pour l'emploi de prises dans des zones protégées contre les explosions (ATEX) il y a des exigences spéciales concernant le câblage. Les exigences des règlements d'installations en vigueur doivent absolument être respectées par l'utilisateur sous sa propre responsabilité.	
Quantité		1 pièces

E11843



Câble avec prise femelle


ADOAH050MSN0025A05

Raccordement électrique

Câble: 25 m, PUR / PVC, bleu, Ø 6 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, coudée; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé



Raccordement

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

	Couleurs des fils conducteurs :
BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
GY =	gris
WH =	blanc