

E11903




Câble avec prise mâle

ASTAH050MSS0002H05

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: EVC095

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Application

Système	Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés
Sans silicone	oui

Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Courant de sortie total	[A]	4

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...90
Protection		IP 67

Données mécaniques

Dimensions	[mm]	39 x 15 x 30
Matières		TPU
Matière du corps		TPU
Matière bague moletée		laiton, nickelé

Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------

E11903



Câble avec prise mâle


ASTAH050MSS0002H05

Raccordement électrique

Câble: 2 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 5 mm; 5 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, coudée; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,5 Nm



Raccordement

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

	Couleurs des fils conducteurs :
BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
GY =	gris
WH =	blanc