



Câble de connexion

VDOAH040MSS0025H04STGH040MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application		
Système		Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés
Sans silicone		oui
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Courant de sortie total	[A]	3
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...85
Protection		IP 68
Données mécaniques		
Poids	[g]	795,2
Matières		PUR
Matière du corps		PUR
Matière bague moletée		laiton, nickelé
Remarques		
Quantité		1 pièces



Câble de connexion

VDOAH040MSS0025H04STGH040MSS

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm



Raccordement électrique

Câble: 25 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Raccordement



Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, coudée; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm

